

# AGILA

2477PJP125R07-Ø31-35

EAN 4031582326895



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Nom del producte           | Agila                           |
| Tipus                      | Rueda giratoria con Freno total |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg                          |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg                          |
| Temperatura (mínim)        | -10 °C                          |
| Temperatura màxima (màxim) | 40 °C                           |
| Alçada total               | 163 mm                          |
| Pes total                  | 1,024 kg                        |

## RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè                   |
| Material de la banda de rodadura    | El cautxú termoplàstic        |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespatlles        |
| Diametralització                    | 125 mm                        |
| Banda de rodadura ample             | 32 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 87 Shore A                    |

## SUPORT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma      | Ample               |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de ball |
| Desplaçament         | 41 mm               |
| Scio de giro         | 131 mm              |
| Sterferencia de giro | 262 mm              |

## FITACIÓ

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Tipus de Fitting           | Expansió sintètica, ronda  |
| Fixació expansiva(Minimum) | 31 mm  |
| Fixació expansivamàxim)    | 35 mm  |
| Col·lecció                 | Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar. |

# AGILA

2477PJP125R07-Ø31-35

EAN 4031582326895



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

