INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

AGILA

2478PJI050P41-55

EAN 4031582030013



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Agila
Type	Roulette fixe
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	69 mm
Largeur totale	35 mm
Poids	0,09 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Galbée
Couleur de la chape	Zingué bleu
Diamètre du dôme	27 mm

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Couleur de la roue	Gris argenté (RAL7001)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	19 mm
Largeur du corps de roue	19 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

FIXATION

Type de fixation	Platine carrée
Longueur de la platine	55 mm
Largeur de la platine	55 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	38,5 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	44 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	38,5 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	44 mm
Diamètre des trous de la platine	6,3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2478PJI050P41-55


EAN 4031582030013

Numéro de commande 00003898

Dessins du produit







© Copyright 2026 TENTE International GmbH