ELASTECH

UER 100x34-Ø12

EAN 4031582323290

Numéro de commande 00020061



ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	34 mm
Diamètre de l’alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44.4 mm
Largeur du corps de roue	34 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Capacité de charge à 4 km/h	160 kg
Conducteur d’électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	320 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.25 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

UER 100x34-Ø12

EAN 4031582323290

Numéro de commande 00030961

Dessins du produit

