

DURATECH

UOR 100X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323535

Rendelési szám 00030965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	200 kg
Statikus teherbírás	400 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,176 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágó	Tűgörgős csapágó
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	36 mm
Tengely furat átmérője	12 mm
Kerékagy hossza	44,4 mm
Test szélessége	36 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D

DURATECH

UOR 100X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323535

Rendelési szám 00030965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

