



La imatge pot diferir del producte original.

### ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ○ |

### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Nom del producte           | ICS        |
| Tipus de carcassa          | Rueda fija |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg     |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg     |
| Temperatura (mínim)        | -10 °C     |
| Temperatura màxima (màxim) | 40 °C      |
| Alçada total               | 166 mm     |
| Pes total                  | 0,672 kg   |

### RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Poliàmida                     |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Injectat           |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió |
| Protectors de fil                   | Guàrdia integrada             |
| Diametralització                    | 125 mm                        |
| Banda de rodadura ample             | 32 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                    |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 42 Shore D                    |

### SUPORT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Material        | Poliàmida |
| Forquilla Forma | Escàs     |

### FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 77 mm             |
| Placa ampla                           | 67 mm             |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 56 mm             |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 61,5 mm           |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 46,5 mm           |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 51,5 mm           |
| Placa de diàmetre                     | 8,5 mm            |

# ICS



5328UAP125P50

EAN 4031582310306



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS



Premi IF Disseny