



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●●○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|------------|
| Nom del producte | ICS |
| Tipus | Rueda fija |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg |
| Temperatura (mínim) | -10 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 40 °C |
| Alçada total | 166 mm |
| Pes total | 0,672 kg |

RODA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal | Poliàmida |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretà, Injectat |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió |
| Protectors de fil | Guàrdia integrada |
| Diametralització | 125 mm |
| Banda de rodadura ample | 32 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 42 Shore D |

SUPPORT

| | |
|-----------------|-----------|
| Material | Poliàmida |
| Forquilla Forma | Escàs |

FITACIÓ

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting | Placa rectangular |
| Placa llarga | 77 mm |
| Placa ampla | 67 mm |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 56 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 61,5 mm |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 46,5 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 51,5 mm |
| Placa de diàmetre | 8,5 mm |

DIBUIXOS TÈCNICS

