

COMPACTA

2198UOI030P60-45X20

EAN 4031582030068

Numer zamówienia 00021134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●○○

Odejście ●●●●○

Odporność na korozję ●●●○○

PODSTAWOWE ATYTY

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Nazwa produktu | Compacta |
| Typ | Kółko stałe |
| Standardowy | EN12528 – Kółka meblowe |
| Nośność przy 3 km/h | 30 kg |
| Nośność statyczne | 60 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -25 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
| Wysokość całkowita | 34 mm |
| Szerokość całkowita | 20 mm |
| Waga całkowita | 0,031 kg |

KOŁO

| | |
|----------------------|--|
| Materiał ciała | Poliamid |
| Materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
| Łożysko | Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa |
| Oś | Nitowane |
| Kolor Koło | Czarny grafitowy (RAL9011) |
| Oslony gwintu | Bez osłony gwintu |
| Średnica | 30 mm |
| Szerokość Bieżnia | 15 mm |
| Szerokość korpusu | 15 mm |
| Twardość Bieżnia (D) | 75 Shore D |

OBUDOWA

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Materiał | Arkusze stalowy, średni |
| Kształt Widelec | Kątowy |
| Kolor | pasywowany na niebiesko |
| Średnica kopuły | 20 mm |

MOCOWANIE

| | |
|--|--------------------|
| Typ mocowania | Płytki prostokątne |
| Długość płytki | 45 mm |
| Szerokość płytki | 20 mm |
| Długość otworu w płytce (maksymalna) | 35 mm |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 35 mm |
| Średnica otworu płytki | 5,5 mm |

COMPACTA

2198UOI030P60-45X20

EAN 4031582030068

Numer zamówienia 00021134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

