

STYLEA

5923UOI075B10-11X20/10D20 9011/9011

EAN 4031582311075

Numărul de comandă 00071010



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●●

Rezistență la coroziune ●●●●○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Stylea
Tip de carcasă	Rola pivotantă cu Frână intermitentă
Capacitate de încărcare la 3 km/h	50 kg
Capacitate de încărcare statică	100 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	77 mm
Lățime totală	54 mm
Greutate totală	0,155 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Benză de rulare	Negru grafit (RAL9011)
Roată	Negru grafit (RAL9011)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	75 mm
Benză de rulare	8 mm
Diametrul găurii Axă	0 mm
Lungime butuc	0 mm
Lățimea corpului	8 mm
Duritatea benzii de rulare (D)	65 Răul D

FURCA

Material	Poliamidă
FormăFurcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Culoare	Negru grafit (RAL9011)
Offset	30 mm
Raza de pivotare	62 mm
Interferență pivotantă	124 mm
Diametru cupolă	20 mm

RACORD

Tip ajustare	Tijă cu inel de prindere, cu colier
Diametru Tijă	11 mm
Lungime Tijă	20 mm

STYLEA

5923UOI075B10-11X20/10D20 9011/9011

EAN 4031582311075

Numărul de comandă 00071010



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

