PRODUKTINFORMATION

# ALPHA

## 3478UAR125P62 natural/3004

EAN 4031582306842



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●○○ |
| Kørselsstøj | ●●●○○ |
| Abrasion | ●●●●○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Alpha |
| Type | Fast Hjul |
| Standard | EN12532 – Transportudstyr |
| Belastning ved 4 km/t | 200 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 400 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -25 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
| Byggehøjde | 155 mm |
| Samlet bredde | 85 mm |
| Samlet vægt | 0,63 kg |

### GAFFEL

| | |
|---|---|
| Materialer til boliger | Stålplade, tung |
| Gaffel Form | Bred |
| Farve | Blå-kromatiseret |

### HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Polyamid |
| Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet |
| Leje | Rulleleje |
| Aksel | Skruet med møtrik |
| Hjul farve | Naturlig hvid |
| Trådfang | Uden trådfang |
| Diameter | 125 mm |
| Hjulbane bredde | 32 mm |
| Fælgbredde | 32 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |

### MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Rektangulær plade |
| Pladelængde | 103 mm |
| Pladebredde | 85 mm |
| Længde på pladehul (minimum) | 77 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 60 mm |
| Pladehulbredde (minimum) | 77 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 80 mm |
| Pladehullets diameter | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA


## 3478UAR125P62 natural/3004

EAN 4031582306842

Bestillingsnummer 00039102

**Produkttegninger**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH