


## OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988  
Broj porudžbine 00801478

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Omikron twin                 |
| Tip kućišta                    | Fiksni Tocak                 |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h             | 3000 kg                      |
| Nosivost na 6 km/h             | 2400 kg                      |
| Statički Nosivost              | 4500 kg                      |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C                       |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                        |
| Sveukupna visina               | 325 mm                       |
| Ukupna širina                  | 154 mm                       |
| Ukupna težina                  | 21,11 kg                     |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | Casting                  |
| materijal omotaca          | Poliuretana, liveno      |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| osovina                    | Završena sa navrtkom     |
| Boja Tocak                 | Med žuta (RAL1005)       |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard           |
| Prečnik                    | 250 mm                   |
| Širina omotac              | 50 mm                    |
| Širina tela                | 50 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A                 |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D                 |

## KUCISTE

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Materijal      | Gvožđe ili gvožđe kovano, teško |
| oblik viljuka  | kuciste za dva Tocak            |
| Boja           | Transparentni premaz            |
| Prečnik kupole | 160 mm                          |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 200 mm            |
| Širina ploče                     | 160 mm            |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 120 mm            |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 160 mm            |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 120 mm            |
| Prečnik otvora ploče             | 15 mm             |

# OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988  
Broj porudžbine 00801478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

