

ZETA STAINLESS

8678TOO160P63

EAN 4031582313864



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Zeta stainless
Tipo	Rueda fija
Estándar	EN12533 - Ruedas de alta carga
Capacidad de carga a 4 km/h	800 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	640 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	Sí
Capacidad de carga estática	1600 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-30 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Altura total	200 mm
Ancho total	117 mm
Peso total	2.09 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Acero Inoxidable, pesado
Forma de Horquilla Forma	Ancho, Reforzado
Color	Acero Inoxidable

ARO

Material del cuerpo	Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso
Eje	Enroscado con tuerca
Color Aro	Blanco natural
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	160 mm
Ancho de Banda de rodadura	50 mm
Anchura del cuerpo	50 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	75 Shore D

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	137 mm
Anchura de la placa	117 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)	74 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	80 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)	74 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	105 mm
Diámetro del orificio de la placa	11 mm

ZETA STAINLESS

8678TOO160P63

EAN 4031582313864

Número de pedido 00830199

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

