

MONO

A020PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364583



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	25 mm
Rayon d'encombrement	52.2 mm
Diamètre d'encombrement	104.4 mm

ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	18 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	10 mm
--------------------------	-------

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Mono
Capacité de charge à 3 km/h	30 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	60 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	72 mm
Poids	0.54 kg

Product Drawings

