

# BASETECH

POO125X40-Ø12

EAN 4031582418996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 휠

|            |            |
|------------|------------|
| 차체 재질      | 폴리프로필렌     |
| 트레드 재질     | 휠 차체와 동일   |
| 베어링        | 플레인 베어링    |
| 스레드 가드     | 스레드가드 없음   |
| 직경         | 125 mm     |
| 트레드 폭      | 40 mm      |
| 차축 홀 직경    | 12 mm      |
| 허브 길이      | 44.4 mm    |
| 트레드의 경도(D) | 65 Shore D |

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 감원     | ● ● ● ● ● |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 제품명            | Basetech         |
| 하우징 유형         | 휠                |
| 표준             | EN12530 - 장치 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 200 kg           |
| 적재 용량 정적       | 400 kg           |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C           |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C            |
| 전체 체중          | 0.177 kg         |

# BASETECH

POO125X40-Ø12

EAN 4031582418996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

---

