



## ROUE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Diamètre              | 80 mm   |
| Largeur du bandage    | 34 mm   |
| Diamètre de l'alésage | 12 mm   |
| Longueur de moyeu     | 44.4 mm |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Nom du produit                  | Basetech |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 125 kg   |
| Conducteur d'électricité        | no       |
| Inoxydable                      | no       |
| Capacité de charge statique     | 250 kg   |
| Plage de température (minimale) | -20 °C   |
| Plage de température (maximale) | 60 °C    |
| Poids                           | 0.1 kg   |

## Product Drawings

