제품 정보

# DURATECH SILENT

## HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black

EAN 4031582319637



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

### 성능

| | |
|---|---|
| 롤 성능 | ●●●○○ |
| 움직임 소음 | ●●●●○ |
| 내마모성 | ●●●●○ |
| 부식방지 | ●●●○○ |

### 핵심 속성

| | |
|---|---|
| 제품명 | Duratech silent |
| 하우징 유형 | 휠 |
| 표준 | EN12532 - 운송 장비 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 160 kg |
| 전기 전도성 | 아니요 |
| 스테인리스 | 아니요 |
| 정지 중 하중용량 | 320 kg |
| 온도 범위(최소) | -20 °C |
| 온도 범위(최대) | 80 °C |
| 전체 체중 | 0.4 kg |

### 휠

| | |
|---|---|
| 차체 재질 | 댐핑, 하이브리드 소재 |
| 트레드 재질 | 폴리아미드 |
| 베어링 | 롤러 베어링 |
| 휠 색상 | 실버 그레이(RAL7001) |
| 스레드 가드 | 스레드가드 없음 |
| 직경 | 100 mm |
| 트레드 폭 | 36 mm |
| 차축 홀 직경 | 12 mm |
| 허브 길이 | 44 mm |
| 차체 너비 | 36 mm |
| 트레드의 경도(D) | 75 Shore D |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# DURATECH SILENT

HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black

EAN 4031582319637

주문 번호 00033610

**제품 도면**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH