

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 40-S-NYN

EAN 4031582413199



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Mozgás zajkibocsátása | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Kopás | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Korrozióálló képesség | ○ ○ ○ ○ ○ |

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Termék neve | Footmaster |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 60 kg |
| Elektromosan vezető | Nem |
| Rozsdamentes | Nem |
| Statikus teherbírás | 60 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 90 °C |
| Összsúly | 0,32 kg |
| Teljes szélesség | 58 mm |

VÁZ

| | |
|-----------------|--------|
| Szín | Fehér |
| Ellensúlyoz | 30 mm |
| Körbeforgás | 102 mm |
| Kupola átmérője | 58 mm |

KERÉK

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Csapágy | Tűgörgős csapágy,tömített |
| Kerék színe | Fekete |
| Átmérő | 42 mm |
| Futófelület szélessége | 19 mm |
| Test szélessége | 19 mm |

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 40-S-NYN

EAN 4031582413199

Rendelési szám 00062067
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

