

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 40-S-NYN

EAN 4031582413199



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	○ ○ ○ ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	○ ○ ○ ○ ○
Kopás	○ ○ ○ ○ ○
Korrozióálló képesség	○ ○ ○ ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Footmaster
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál	60 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	60 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	90 °C
Összsúly	0,32 kg
Teljes szélesség	58 mm

VÁZ

Szín	Fehér
Ellensúlyoz	30 mm
Körbeforgás	102 mm
Kupola átmérője	58 mm

KERÉK

Csapágy	Tűgörgős csapágy,tömített
Kerék színe	Fekete
Átmérő	42 mm
Futófelület szélessége	19 mm
Test szélessége	19 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 40-S-NYN

EAN 4031582413199

Rendelési szám 00062067

Termékrajzok



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

