INFORMAZIONI DI PRODOTTO

ELASTECH

UFP100x34-Ø8

EAN 4031582338690



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●○○
Rumore	●●●●●
Attrito	●●●○○
Resistenza alla corrosione	●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Elastech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	160 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	320 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,29 kg

RUOTA

Tread hardness	morbido
Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	34 mm
Asse diametro del foro	8,3 mm
Lunghezza mozzo	45 mm
Durezza del Battistrada (A)	63 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

UFP100x34-Ø8

EAN 4031582338690

Numero d'ordine 00031810

Disegni del prodotto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH