

NOVATECH

ETP095X40-Ø20 HL45

EAN 4031582330403



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь, залізо
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлтий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	95 mm
Протектор	40 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	45 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Тип підшипника	6204ZV

Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Novatech
Тип корпусу	Колесо
Обвантажопідйомність 3 км/год	400 kg
Статичний Вантажопідйомність	800 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	1,585 kg

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

