

NOVATECH

ITP 100x50-Ø25

EAN 4031582319866



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Aluminium
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Diamètre du trou de l'Axe	25 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps	50 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	540 kg
Capacité de charge à 6 km/h	430 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	1080 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0.59 kg

NOVATECH


ITP 100x50-Ø25

EAN 4031582319866

Numéro de commande 00830808
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




NOVATECH

ITP 100x50-025

EAN 4031582319564

Numéro de commande 00830808



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.