

STORA

2875ZHP125P30-13 LEFT

EAN 4031582357691

Numéro de commande 00030376



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Stora
Type de boîtier	Roulette pivotante à blocage de roue
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	✓
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	153 mm
Largeur totale	70 mm
Poids	0,844 kg

ROUE

Corps de roue	Roue à flasque
Bandage	Caoutchouc thermoplastique, antistatique
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	32 mm
Dureté du bandage (D)	40 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Fonction spéciale
Pivot	Double rangée de billes,
Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	102,5 mm
Diamètre d'encombrement	205 mm
Diamètre du dôme	65 mm

FIXATION

Type de fixation	Trou central
Diamètre du trou central	13 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Adapté aux profils des tapis roulants : largeur de la lame env. 2,75 mm, largeur de la rainure env. 5,7 mm, profondeur de la rainure > 10 mm.

STORA

2875ZHP125P30-13 LEFT

EAN 4031582357691

Numéro de commande 00030376



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

