

# LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-8 LH 9002/7015/9002

EAN 4031582370775



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ● |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Naziv proizvoda                | Linea low height          |
| Tip                            | Okretanje Tocak           |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h             | 90 kg                     |
| Električni provod              | no                        |
| nerdjajuci                     | no                        |
| Statički Nosivost              | 180 kg                    |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                    |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                     |
| Sveukupna visina               | 78 mm                     |
| Ukupna širina                  | 58 mm                     |
| Ukupna težina                  | 0.22 kg                   |

## KUCISTE

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Materijal kućišta | poliamid                 |
| oblik viljuska    | kuciste za dva Tocak     |
| okretni lezaj     | precizini kuglicni lezaj |
| Boja              | Siva bela (RAL9002)      |
| ofset             | 23 mm                    |
| okretni radijus   | 60.5 mm                  |
| Otpor okretanju   | 121 mm                   |
| Prečnik kupole    | 30 mm                    |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                 |
| materijal omotaca          | Poliuretan, liveno       |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| Boja omotac                | Slat siva (RAL7015)      |
| Boja Tocak                 | Slat siva (RAL7015)      |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard           |
| Prečnik                    | 75 mm                    |
| Širina omotac              | 15 mm                    |
| dimenzija rupa osovina     | 0 mm                     |
| duzina glavine             | 0 mm                     |
| Širina tela                | 15 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A                 |

## PRILAGOĐAVANJE

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Tip uklapanja       | otvor za vijak |
| dimenzija rupa sraf | 8 mm           |

Deutscher  
dizajner  
ClubInterzum  
nagradaproduct  
design  
awardIF  
nagrada  
za Dizajn

# LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-8 LH 9002/7015/9002


EAN 4031582370775

Broj porudžbine 00770580

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Deutscher  
dizajner  
Club



Interzum  
nagrada



product  
design  
award

IF  
nagrada  
za Dizajn