

INFORMATION PRODUIT

AVIANA

 102 - 103 mm

 75 mm



TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

CHAPES

PAGES : 4-7



ROUES

PAGES : 8-11



FIXATIONS

PAGES : 12-15



MEILLEURE MOBILITÉ QUALITÉ SUPÉRIEURE

TENTE croit aux solutions de mobilité intelligentes qui améliorent la vie des personnes et leur environnement de travail. Les solutions TENTE augmentent la productivité, garantissent la sécurité et ouvrent de nouveaux horizons en matière de design, de durabilité et de respect de l'environnement. Dans différents secteurs, des fabricants et entreprises de renom s'appuient sur nos compétences et sur nos hauts standards de production.

Les pages suivantes contiennent les informations techniques de notre famille de produits Aviana. Elles illustrent également la valeur ajoutée que notre solution de mobilité pourrait apporter à votre organisation. En particulier :

Ergonomique

Blocage centralisé permettant le blocage simultané de plusieurs roulettes grâce à un levier de freinage.

Design léger

Design léger et ergonomique parfait pour réduire votre impact environnemental.

Manœuvrabilité optimisée

Roulette jumelée pour une manœuvrabilité accrue grâce à l'effet différentiel.



Deutscher Designer Club



reddot design award

CHAPES



CARACTÉRISTIQUES



Poids plume

Construction extrêmement légère.



Construction solide

Roulette jumelée à haute capacité de charge et à hauteur minime.



Matériaux simples d'entretien

Les composants en métal sont conçus en aluminium ou en acier inoxydable.




Blocage manuel

Blocage manuel des roues à l'aide d'une pédale.



Blocage centralisé ergonomique

Blocage simultané de plusieurs roulettes à l'aide d'une seule pédale de blocage.



Pivotement aisé

Tête de pivotement à double chemin de billes.



Personnalisation

La couleur des matériaux peut être assortie au design de vos produits. Uniquement sur demande.

Couleur standard :

 RAL 7001



Design primé

Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux.

CHAPES

Les chapes de nos roulettes Aviana ont une hauteur minimale et sont conçues en matériaux synthétiques de haute qualité. Elles sont équipées d'une tête de pivot à double chemin de billes qui leur confèrent robustesse ainsi qu'une grande résistance aux chocs. Notre famille Aviana est également disponible en version plus légère appelée Aviana light. Nos roulettes Aviana et Aviana light sont équipées d'une platine pour le blocage centralisé.

Blocage centralisé

Blocage simultané de plusieurs roulettes grâce à la platine de fixation.



Données techniques et disponibilités



Description	Nom de la chape	Aviana	Aviana light
	Type de chape	Roulette pivotante avec blocage centralisé	Roulette pivotante avec blocage centralisé
	Description d'article	5976	5976 light
	Matériaux	Matériaux synthétiques de haute qualité	Matériaux synthétiques de haute qualité
	Roulement à billes	Double chemin de billes	Double chemin de billes
Diamètre d'encombrement	Roue ø 75 mm	137 mm	137 mm

ROUES



CARACTÉRISTIQUES



Déplacement silencieux

Version de roues à bandage souple. Parfait pour un environnement de travail silencieux.



Roues non marquantes

Absence de trace au sol même en cas d'arrêts prolongés.




Entretien réduit

Grâce à ses surfaces lisses, l'entretien de la roulette Aviana est facile et rapide.



Résistance aux composants chimiques

Résistance à de nombreux détergents et substances chimiques.



Roues non tachantes

Pas de tâche de contact au sol même en cas d'arrêts prolongés. Convient également aux sols en bois non traité ou en pierre naturelle.



Manœuvrabilité optimisée

Roulette jumelée offrant une manœuvrabilité accrue grâce à l'effet différentiel de ses roues.



Matériaux non dangereux

En conformité avec la directive RoHS et le règlement REACH de l'Union européenne. Ne contiennent pas d'hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI).



Qualité testée

Tests effectués dans nos laboratoires selon les normes européennes.

ROUES

Les roues disponibles pour nos roulettes Aviana et Aviana light sont non marquantes, non tachantes et requièrent peu d'entretien.



Supratech

Roue polyvalente avec bandage en caoutchouc souple thermoplastique.






Maxtech

Roue résistante et durable en polyuréthane injecté et coulé.

Données techniques et disponibilités



		Supratech	Maxtech
Description	 Nom du produit	Supratech	Maxtech
	Description d'article	PJE	UAE
	Matériaux du bandage	Caoutchouc thermoplastique	Polyuréthane
	Dureté du bandage	Shore A 87	Shore A 92
	Corps de roue	Polypropylène	Polyamide
	Résistance à la température	-10°C / +40°C	-10°C / +40°C
	Poids de la roulette Aviana, roue et fixation incluses	0,48 kg	0,52 kg
	Poids de la roulette Aviana light, roue et fixation incluses	0,36 kg	< 0,40 kg
	Largeur du bandage	25 mm	25 mm
Roulement à billes	 Roulement à billes conique	● *	● *
	Roulement à billes de précision	-	-
Disponibilité	 Roue Ø 75 mm	●	●

La capacité de charge mentionnée est uniquement valable pour la famille de produit Anika.

* Les roulements à billes coniques inoxydables sont disponibles avec des billes en matériaux synthétiques.

FIXATIONS



CARACTÉRISTIQUES



Assemblage facile

Fixation à platine conçue pour faciliter le montage des roulettes à blocage centralisé.

FIXATIONS À PLATINE



Cette fixation offre un assemblage sécurisé au moyen de quatre vis. De plus, il est possible de la relier à un système de blocage centralisé grâce à un levier.



● Fixation à platine pour blocage centralisé

Données techniques et disponibilités



 Description	Type de fixation	Platine avec blocage centralisé	Platine avec blocage centralisé
	Description d'article	P54	P54
	Compatibilité avec les chapes	Aviana	Aviana light
	Dimensions de la platine	70 x 55 mm	70 x 55 mm
	Trou central de la platine	57/51 x 41 mm	57/51 x 41 mm
	Ø du trou de la platine	5,5 mm	5,5 mm
 Hauteur totale	Roue Ø 75 mm	103 mm	102 mm

UNE DIVERSITÉ DE SOLUTIONS NOS ROULETTES

Tous nos produits ont leurs propres qualités et points forts. Qu'il s'agisse de normes de conception élevées, d'applications spéciales ou de capacités de charge particulières, notre gamme répond à vos attentes.

Quels que soient vos besoins, vous trouverez la solution optimale parmi nos familles de produits. Contactez-nous pour plus d'informations ou rendez-vous sur notre site internet : www.tente.com

E-Drive



⌀ 125 mm

Alpha



⊂ 70 - 500 kg
⌀ 80 - 200 mm

Delta



⊂ 300 - 600 kg
⌀ 125 - 200 mm

Delta twin



⊂ 600 - 750 kg
⌀ 125 - 200 mm

Zeta



⊂ 300 - 800 kg
⌀ 125 - 250 mm

Kappa



⊂ 300 - 2.000 kg
⌀ 80 - 300 mm

Kappa flex



⊂ 360 - 750 kg
⌀ 160 - 200 mm

Omikron



⊂ 900 - 11.000 kg
⌀ 100 - 500 mm

Radiata



1.200 - 1.500 kg
80 mm

Scout



150 - 350 kg
160 - 200 mm

Integral



100 - 150 kg
100 - 200 mm

Integral twin



125 - 250 kg
100 - 150 mm

Linea clinic



150 - 200 kg
125 - 150 mm

Aviana care



100 kg
75 mm

Aviana



75 mm

Agila



40 - 100 kg
50 - 150 mm

Agila twin



50 - 100 kg
50 - 75 mm

Stora



60 - 160 kg
75 - 160 mm

Mono



30 - 70 kg
50 - 100 mm

Galea



60 - 100 kg
100 - 125 mm

Levina



60 - 100 kg
75 - 150 mm

Linea



40 - 150 kg
50 - 150 mm

Anika



40 - 50 kg
55 - 75 mm

Lumina



30 - 100 kg
35 - 75 mm

Stylea



40 - 100 kg
35 - 100 mm

Smiles



40 kg
50 mm

Compacta



10 - 55 kg
14 - 50 mm

UNE EXPERTISE QUI INSPIRE

CONTACTEZ-NOUS

Nous sommes une entreprise mondiale qui vous propose une assistance sur les cinq continents. Cela signifie un support sur place avec un service de qualité et des connaissances approfondies. De plus, nos experts en solutions peuvent vous conseiller sur la solution de mobilité la mieux adaptée à vos besoins. Trouvez votre contact local TENTE sur notre site internet : www.tente.com/location

AUGMENTEZ VOTRE EFFICACITÉ

Grâce à nos solutions de mobilité intelligentes, nous vous aidons à économiser du temps, des efforts, de l'énergie et à réduire vos coûts opérationnels. Nos produits vous permettent d'améliorer vos méthodes et conditions de travail, et ainsi d'optimiser vos processus et accroître la productivité, la rentabilité et la sécurité. Demandez notre catalogue de solutions ou consultez notre site Web pour savoir comment nos clients bénéficient de nos solutions personnalisées : www.tente.com/solutions


GAGNEZ DU TEMPS DE DÉVELOPPEMENT

Les dessins techniques, les données CAO 3D et les fiches techniques sont à votre disposition sur notre site internet : www.tente.com/aviana

PLUS D'INFORMATIONS

Vous pouvez télécharger nos catalogues et brochures sur notre site internet, où vous trouverez également des informations utiles et des références clients : www.tente.com/download





www.tente.com



PRODUCTIVITÉ



SÉCURITÉ



DESIGN



DURABILITÉ



ENVIRONNEMENT