

ALPHA STAINLESS

8477UOD200P63

EAN 4031582333169



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha stainless
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 4 km/h	500 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	Sí
Tracidad de carga estàtica	1000 kg
Temperatura (mínim)	-25 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	240 mm
Àmplia general	96 mm
Pes total	2,72 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Inoxidable, pesat
Forquilla Forma	Ample
Scamieto giratorio	Dues curses de ball
Color	Inoxidable
Desplaçament	55 mm
Scio de giro	167 mm
Sterferencia de giro	334 mm
Dome Dictel	96 mm

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Blanc natural
Diametralització	200 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	137 mm
Placa ampla	105 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	75 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	105 mm
Placa de diàmetre	11 mm

ALPHA STAINLESS

8477UOD200P63

EAN 4031582333169

Número de comanda 00038644
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

