

# SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL44,4 BLUE

EAN 4031582355185



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
|-----------------------|-----------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Шум руху | ● ● ● ○ ○ |
|----------|-----------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Атритація | ● ● ● ○ ○ |
|-----------|-----------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Стійкість до корозії | ● ● ● ○ ○ |
|----------------------|-----------|

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту                     | Supratech                  |
| Тип                                | Колесо                     |
| Стандартний                        | EN12530 — Катори пристроїв |
| Обвантажопідйомність 3 км/год      | 80 kg                      |
| Статичний Вантажопідйомність       | 160 kg                     |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                     |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                      |
| Загальна вага                      | 0,136 kg                   |

## КОЛЕСО

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Матеріал тіла       | Поліпропілен           |
| Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
| Носіння             | Роликовий підшипник    |
| Захист різьби       | Без різьби             |
| Діаметр             | 100 mm                 |
| Протектор           | 32 mm                  |
| Діаметр отвору Вісь | 12 mm                  |
| Довжина хаба        | 44,4 mm                |

# SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL44,4 BLUE

EAN 4031582355185



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

---

