

STYLEA

5925UJI065L51-11 DOM23X43,6 ALU

EAN 4031582335927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Stylea
Typ krytu	Otočné Kolečko s Brzda kola
Standardní	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	50 kg
Statický Nosnost	100 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	91,5 mm
Celková šířka	46 mm

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Šroub	Ozubené
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	65 mm
Šířka Běhoun	7 mm

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Radius otočení	77 mm
Otočné rušení	154 mm
Průměr otočné kamery	23 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru Matice	11 mm

STYLEA

5925UJI065L51-11 DOM23X43,6 ALU

EAN 4031582335927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

