

COMPACTA

1430POI032P60-38x32

EAN 4031582336665



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ○
Шум от движение	● ● ● ● ○
Привличане	● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Compacta
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	20 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	40 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	42.5 mm
Обща ширина	26 mm
Общо тегло	0.05 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, лек
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Едно направляваща топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	11 mm
Радиус на завъртане	27 mm
Интерференция при завъртане	54 mm
Диаметър на купол	26.5 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Цвят на Колело	Графитно черно (RAL9011)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	32 mm
Ширина на Резба	14 mm
Ширина на тялото	14 mm
Твърдост на Резба (D)	65 Бръснач D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	38 mm
Ширина на плаката	32 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	24 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	30 mm
Диаметър на отвора на плаката	4.2 mm

COMPACTA

1430POI032P60-38x32

EAN 4031582336665

Номер на поръчката 00032082
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

