

## AGILA STAINLESS

7475PJO050P40

EAN 4031582350975



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ○   |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ○   |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ●   |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Agila stainless             |
| Ház típusa                        | Kerékfékes görgő            |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 40 kg                       |
| Elektromosan vezető               | Nem                         |
| Rozsdamentes                      | Igen                        |
| Statikus teherbírás               | 80 kg                       |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                       |
| Összsúly                          | 0,2 kg                      |
| Teljes szélesség                  | 43 mm                       |

## VÁZ

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| A ház anyaga         | Rozsdamentes acél, közepes |
| Villa alakja         | Széles                     |
| Forgócsapág          | Kétsoros golyó             |
| Szín                 | Rozsdamentes acél          |
| Ellensúlyoz          | 24 mm                      |
| Körbeforgás          | 140 mm                     |
| Material brake pedal | poliamid                   |
| Kupola átmérője      | 41 mm                      |

## KERÉK

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén               |
| Futófelület anyaga           | Termoplasztikus gumi       |
| Csapág                       | Siklócsapág                |
| Kerék színe                  | Ezüstsürke (RAL7001)       |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő                       | 50 mm                      |
| Futófelület szélessége       | 19 mm                      |
| Test szélessége              | 19 mm                      |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A                 |

## SZERELVÉNY

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Négyszögletes talplemez |
| Talplemez hossza                  | 60 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 60 mm                   |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 38 mm                   |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 48 mm                   |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 38 mm                   |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 48 mm                   |
| Tengely furat átmérője            | 6,3 mm                  |

# AGILA STAINLESS

7475PJO050P40

EAN 4031582350975

Rendelési szám 00036676

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

