

## SCOUT

814SUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Scout
Тип	Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления
Грузоподъемность при 3 км/ч	150 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч	150 kg
Нержавеющая сталь	✓
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общая высота	242 mm
Общая ширина	72 mm
Общий вес	2,912 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
	мягкий
Материал протектора	Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	200 mm
Ширина Протектор	40 mm
Твердость Протектор (A)	64 Береговая A

## КРОНШТЕЙН

Материал	Нержавеющая сталь, тяжелая
Форма Вилы	Угловой
Поворотный узел	Прецизионный шариковый подшипник
Офсет (Смещение)	50 mm
Радиус поворота	150 mm
Поворотное соединение	300 mm

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	130 mm
Ширина пластины	74 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	110 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	50 mm
Диаметр отверстия пластины	10,5 mm

# SCOUT

814SUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

