

PURETECH

UVH 080x35 HL46

EAN 4031582323627



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ○ ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ○ ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Puretech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	100 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	0,22 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Литая резина, черная
Подшипник	Подшипник скольжения
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	80 mm
Ширина Протектор	35 mm
Диаметр отверстия Ось	8,3 mm
Длина хаба	46 mm
Ширина тела	35 mm
Твердость Протектор (A)	90 Береговая A
Твердость Протектор (D)	39 Береговая D

