

ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383
 订单号 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	未定义
胎面材料	聚丙烯, 软
直径	125 mm
胎面宽度	40 mm
胎面硬度 (A)	63 岸 A

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Elastech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	160 kg
静态载重	320 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总重量	0.387 kg

ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383
订单号 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

WB. XLR125x40-Ø20NL44 antistatic

