

INTEGRAL

2044UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582300185



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Integral
Tipus	Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional
Tracidad de carga a 3 km/h	150 kg
Tracidad de carga a 4 km/h	150 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	450 kg
Temperatura (mínim)	-25 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	183 mm
Àmplia general	62 mm
Pes total	0,99 kg
Certificació	Assaig i seguiment de TÜV Süd

SUPORT

Material d'habitatge	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Tancat
Scamiento giratorio	Rodament de boles de precisió
Color	El blanc gris (RAL9002)
Desplaçament	40 mm
Scio de giro	115 mm
Sterferencia de giro	230 mm
Dome Dictel	62 mm

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
El Banda de rodadura Color	Grís de pissarra (RAL7015)
Roda de color	Grís de pissarra (RAL7015)
Protectors de fil	Guàrdia integrada
Diametralització	150 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
Corporació ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil
Pern Diamant	28 mm
Pern Longitud	96 mm
Posició Pern	19 mm
Pern muntant la quantitat de forats	4

Premi IF
DissenyPremi
Red Dot
Disseny
Award

INTEGRAL

2044UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582300185

Número de comanda 00061434
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

