

PURETECH

FVP 250x80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Puretech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni
Krāvnēsība pie 4 km/h	810 kg
Krāvnēsība pie 6 km/h	675 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvnēsība	1350 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	7,92 kg

RITENIS

Tread hardness	mīksts
Korpusa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Cietā gumija, melna
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Melns (līdzīgs RAL9005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	250 mm
Protektora platums	80 mm
Ass atveres diametrs	25 mm
Rumbas garums	90 mm
Korpusa platums	80 mm
Protektora cietība (A)	67 Krasts A

PURETECH


FVP 250x80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521

Pasūtījuma numurs 00801212
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




PURETECH

FVP 250x80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521

Pasūtījuma numurs 00801212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.