

# FOOTMASTER

## FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495188  
Bestelnummer 00800111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

### PRESTATIES

Rolprestaties	○ ○ ○ ○ ○
Bewegingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Verloop	○ ○ ○ ○ ○
Corrosieweerstand	○ ○ ○ ○ ○

### KERNKENMERKEN

Productnaam	Footmaster
Type	Zwenkwiel
Draagvermogen bij 3 km/u	630 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	90 °C
Totale hoogte	215 mm
Totale breedte	141 mm
Totaal gewicht	15,19 kg

### WIEL

Lager	Onbewerkte naaf
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Breedte wielkern	35 mm

### VORK

Offset	35 mm
Zwenk radius	115 mm
Uitzwenking	230 mm
Diameter koepel	128 mm

### BEVESTIGING

Lengte plaat	145 mm
Breedte plaat	145 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	120 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	120 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

