

# PŁYTA MONTAŻOWA

P10-40X27 / 8

EAN 4031582320152



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Odporność na korozję



## PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Płyta montażowa
Typ	Akcesorium
Nośność przy 3 km/h	40 kg
Nośność statyczne	80 kg
Wysokość całkowita	8 mm

## MOCOWANIE

Typ mocowania	Trzpień z płytką w kształcie litery U
Długość płytki	40 mm
Szerokość płytki	27 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	32 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	32 mm
Średnica otworu płytki	4 mm