PRODUKTINFORMATION

DURATECH

MOP 250x50-Ø40 HL60

EAN 4031582320077



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●●
Kørselsstøj	●●○○○
Abrasion	●●●●●
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Duratech
Type	Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	4200 kg
Belastning ved 6 km/t	3500 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	8400 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	3,89 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid, super tung
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Naturlig hvid
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	250 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Aksel Huldiameter	40 mm
Navlængde	60 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D
Lejetype	6308

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

MOP 250x50-Ø40 HL60

EAN 4031582320077

Bestillingsnummer 00801034

Product Drawings




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

MOP 250x50-Ø40 HL60

EAN 4031582320077

Bestillingsnummer 00801034



© Copyright 2026 TENTE International GmbH