TERMÉKINFORMÁCIÓK

KAPPA

9688ITP250P63 CL67

EAN 4031582316520



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●●○
Mozgás zajkibocsátása	●●●○○
Kopás	●●●●○
Korrozióálló képesség	●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Kappa
Ház típusa	Fixvillás görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	1000 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	800 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	2000 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	4,63 kg
Teljes szélesség	98 mm

VÁZ

A ház anyaga	Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Villa alakja	Széles, Megerősített
Szín	Kék passzivált
Lubrication nipple	1
Kupola átmérője	96 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Alumínium
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Mézsárga (RAL1005)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	250 mm
Futófelület szélessége	55 mm
Test szélessége	55 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	135 mm
Talplemez szélessége	110 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	75 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


KAPPA


9688ITP250P63 CL67

EAN 4031582316520

Rendelési szám 00806922

Termékrajzok





© Copyright 2026 TENTE International GmbH