

NOVATECH

FTF250x75-Ø80-4xØ15

EAN 4031582331707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	8,67 kg

ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roue à flasque
Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	75 mm
Diamètre de l'alésage	80 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Diamètre du trou circulaire	112 mm
Diamètre du trou de fixation	15 mm
Convient pour/à	atlet

FIXATION

Nombre de trous de fixation	4
-----------------------------	---

