

## OMIKRON TWIN

9950FTP125P65

EAN 4031582316759

Rendelési szám 00802882

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ○ ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Termék neve                       | Omikron twin                       |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő                  |
| Standard                          | hasonló EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 1500 kg                            |
| Teherbírás 6 km/h-nál             | 1100 kg                            |
| Elektromosan vezető               | Nem                                |
| Rozsdamentes                      | Nem                                |
| Statikus teherbírás               | 3000 kg                            |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                             |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                              |
| Összsúly                          | 16,98 kg                           |
| Teljes szélesség                  | 189 mm                             |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## VÁZ

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| A ház anyaga       | Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz     |
| Villa alakja       | Ikerkeres villa                     |
| Forgócsapágó       | Axiális, barázdált tűgörgős csapágó |
| Szín               | Átlátszó bevonat                    |
| Ellensúlyoz        | 50 mm                               |
| Körbeforgás        | 250 mm                              |
| Lubrication nipple | 1                                   |
| Kupola átmérője    | 160 mm                              |

## KERÉK

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Öntöttvas               |
| Futófelület anyaga           | Öntött poliuretán       |
| Csapágó                      | Precíziós golyóscsapágó |
| Tengely                      | Csavar anyával          |
| Kerék színe                  | Mézsárga (RAL1005)      |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel  |
| Átmérő                       | 125 mm                  |
| Futófelület szélessége       | 50 mm                   |
| Test szélessége              | 50 mm                   |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A              |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D              |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 200 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 160 mm                   |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 120 mm                   |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 160 mm                   |
| Tengely furat átmérője            | 15 mm                    |

# OMIKRON TWIN

9950FTP125P65

EAN 4031582316759

Rendelési szám 00802882

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

