

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870

Numer zamówienia 00078717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ● ○

PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu	Stylea
Typ obudowy	Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h	50 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Wysokość całkowita	72 mm
Szerokość całkowita	46 mm
Waga całkowita	0,124 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	65 mm
Szerokość Bieżnia	7 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D

OBUDOWA

Materiał	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Trzpień , obrotowy
Promień działania koła	53 mm
Zasięg działania koła	106 mm
Średnica kopuły	32 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień	11 mm

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870

Numer zamówienia 00078717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

