

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870

Numer zamówienia 00078717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●○○

Odejście ●●●●●

Odporność na korozję ●●●●○

PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu Stylea

Typ Kółko obrotowe

Nośność przy 3 km/h 50 kg

Zakres temperatur (minimalny) -10 °C

Zakres temperatur (maksymalny) 40 °C

Wysokość całkowita 72 mm

Szerokość całkowita 46 mm

Waga całkowita 0,124 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	65 mm
Szerokość Bieżnia	7 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D

OBUDOWA

Materiał	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Trzpień , obrotowy
Promień działania koła	53 mm
Zasięg działania koła	106 mm
Średnica kopuły	32 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień	11 mm

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870

Numer zamówienia 00078717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

