

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

Rendelési szám 900000053



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ●

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Integral assist
Kompatibilis a WeAssisttal	✓
Ház típusa	Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel
Standard	EN12531 - Kórházi ágygörgők
Teherbírás 4 km/h-nál	150 kg
Statikus teherbírás	450 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	183 mm
Teljes szélesség	110,5 mm
Összsúly	4,682 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acél, vas
Futófelület anyaga	Ötött poliuretán
Csapág	Kerékagy motor
Futófelület színe	Palaszürke (RAL7015)
Szálvédők	Beépített futófelület védelem
Átmérő	150 mm
Futófelület szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (A)	85 Shore A

VÁZ

Forgócsapág	Precíziós golyóscsapág
Szín	Szürkésfehér (RAL9002)
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	115 mm
Körbeforgás	230 mm
Kupola átmérője	110,5 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió
-------------------	--

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Motor típusa: Kefe nélküli egyenáramú (BLDC)

HAJTÓEGYSÉG MOTOR

Névleges feszültség	25 V
Névleges kimenet	92 W
Névleges sebesség	5 km/h
Menetirány	Előre és hátra

HAJTÓEGYSÉG MŰKÖDTETŐ



Névleges sebesség	5 km/h
-------------------	--------

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

Rendelési szám 900000053

MŰSZAKI RAJZOK



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.