

## AGILA

2470PJO100R47-27-30

EAN 4031582324921



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspeja  | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Agila                            |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis       |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 80 kg                            |
| Statiskā kravnesība                  | 160 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 138 mm                           |
| Kopējais svars                       | 0,673 kg                         |

## RITENIS

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns          |
| Protektora materiāls   | Termoplastiskas gumija |
| Gultnis                | Cuscinetto piano       |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga     |
| Diametrs               | 100 mm                 |
| Protektora platums     | 32 mm                  |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A            |

## KRONŠTEINIS

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Materiāls           | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma        | Plašs                  |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacikstes   |
| Ofsets              | 38 mm                  |
| Pagrieziena rādiuss | 88 mm                  |
| Grozāms savienojums | 176 mm                 |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                          |                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Uzstādīšanas veids                       | Sintētiskais paplašinātājs, kvadrātveida                         |
| Paplašinātāja stiprinājums (minimālais)  | 27 mm                                                            |
| Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais) | 30 mm                                                            |
| Ieteikums                                | Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. |

# AGILA

2470PJO100R47-27-30

EAN 4031582324921



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

