

MONO

5025PJH080L51-10 RAL7035 REGULAR BRAKE

EAN 4031582460599



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno	10 mm

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Mono
Tipo de carcasa	Rueda giratoria con Freno de rueda
Capacidad de carga a 3 km/h	70 kg
Capacidad de carga estática	140 kg
Altura total	104 mm
Peso total	0 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma termoplástica
Cojinete	Cojinete liso
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	80 mm
Ancho de Banda de rodadura	24 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SOPORTE

Material	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Cerrado
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Desplazamiento	34 mm
Interferencia de giro	148 mm

MONO

5025PJH080L51-10 RAL7035 REGULAR BRAKE

EAN 4031582460599



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

