

KAPPA LOAD

9650FTP200P64 CL97

EAN 4031582314212

Broj porudžbine 00829771



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●●○

Buka u pokretu ●●●●○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Naziv proizvoda | Kappa load |
| Tip | Okretanje Tocak |
| Standard | EN12533 - Tockovi za teske terete |
| Nosivost na 4 km/h | 1680 kg |
| Nosivost na 6 km/h | 1400 kg |
| Statički Nosivost | 2800 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 255 mm |
| Ukupna širina | 140 mm |
| Ukupna težina | 13,052 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo | Ливено Гвожђе |
| materijal omotaca | Poliuretana, liveno |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj |
| osovina | Završena sa navrtkom |
| Boja Tocak | Med žuta (RAL1005) |
| štيتnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 200 mm |
| Širina omotac | 80 mm |
| Širina tela | 80 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D |

KUCISTE

| | |
|-----------------|---|
| Materijal | Gvožđe ili gvožđe kovano, teško |
| oblik viljuska | siroko, Ojacano |
| okretni lezaj | kotrljajući lezaj sa kuglom dubokog rasta |
| Boja | Zink-gvožđe (transparentno) |
| ofset | 65 mm |
| okretni radijus | 170 mm |
| Otpor okretanju | 340 mm |
| | ✓ |
| Prečnik kupole | 140 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 175 mm |
| Širina ploče | 140 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 140 mm |
| Prečnik otvora ploče | 15 mm |

KAPPA LOAD

9650FTP200P64 CL97

EAN 4031582314212

Broj porudžbine 00829771



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

