

DURATECH

TOP082x88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu Duratech

Typ Kolo

Nosnost 3 km/h 900 kg

Elektrické vodivé Ne

Nerezové Ne

Statická Nosnost 1800 kg

Rozsah teploty (minimální) -40 °C

Teplotní rozsah (maximální) 80 °C

Celková hmotnost 0,55 kg

KOLO

Materiál středu Polyamid, těžký

Materiál běhounu Identické s tělem Kolo

Ložisko Přesné kuličkové ložisko

Ochranná krytka Bez pouzdra

Průměr 82 mm

Šířka Běhoun 88 mm

Průměr otvoru pro šroub 20 mm

Délka náboje 90 mm

Tvrdost Běhoun (D) 75 Shore D

Typ ložiska 6204ZV

DURATECH

TOP082x88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Objednáací číslo 00804433
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

