AGILA

2475PJI050B10-11X31 screwed

EAN 4031582301694

Numéro de commande 00004475



CHAPE

Déport	24 mm
Rayon d'encombrement	82 mm
Diamètre d'encombrement	164 mm
Diamètre du dôme	41 mm

ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	19 mm
Largeur du corps de roue	19 mm

RACCORD

Diamètre de la tige	11 mm
Longueur de la tige	31 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	72 mm
Largeur totale	43 mm
Poids	0.19 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA

2475PJI050B10-11X31 screwed

EAN 4031582301694

Numéro de commande 00004475

Dessins du produit



