

# КАРРА

9682TOP125P63 CL67

EAN 4031582316032  
Номер заказа 00802918



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ● |
| Шум движения              | ● ● ○ ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ● |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                     | Карра                                                                   |
| Тип корпуса                           | Поворотное Колесная опора с<br>Общий тормоз, Концевик<br>колесной опоры |
| Стандартный                           | EN12533 - Высоконагруженные<br>колесные опоры                           |
| Грузоподъемность при 4 км/ч           | 840 kg                                                                  |
| Грузоподъемность при 6 км/ч           | 700 kg                                                                  |
| Грузоподъемность статическая          | 1400 kg                                                                 |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -30 °C                                                                  |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 80 °C                                                                   |
| Общая высота                          | 170 mm                                                                  |
| Общая ширина                          | 116 mm                                                                  |
| Общий вес                             | 3,858 kg                                                                |

## КОЛЕСО

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид, тяжелый                   |
| Материал протектора     | Идентично корпусу Колесо            |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый<br>подшипник |
| Ось                     | Винт с гайкой                       |
| Цвет Колесо             | Натуральный белый                   |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                   |
| Диаметр                 | 125 mm                              |
| Ширина Протектор        | 50 mm                               |
| Ширина тела             | 50 mm                               |
| Твердость Протектор (D) | 75 Береговая D                      |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Материал              | Чугун или кованный чугун,<br>тяжелый               |
| Форма Вилы            | Широкая, Усиленный                                 |
| Поворотный узел       | Две гонки мяча, Усиленный<br>или Нержавеющая сталь |
| Цвет                  | Пассивированный голубым                            |
| Офсет (Смещение)      | 48 mm                                              |
| Радиус поворота       | 112,5 mm                                           |
| Поворотное соединение | 225 mm                                             |
| Диаметр купола        | 111 mm                                             |

## ФИТИНГ

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                                 | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                              | 135 mm                 |
| Ширина пластины                             | 110 mm                 |
| Длина отверстия пластины<br>(минимальная)   | 75 mm                  |
| Длина отверстия пластины<br>(максимальная)  | 80 mm                  |
| Ширина отверстия пластины<br>(минимальная)  | 75 mm                  |
| Ширина отверстия пластины<br>(максимальная) | 105 mm                 |
| Диаметр отверстия пластины                  | 11 mm                  |

# КАРРА

9682TOP125P63 CL67

EAN 4031582316032

Номер заказа 00802918



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

