PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

ITP 150x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319903



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	650 kg
Belastning ved 6 km/t	520 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1300 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	1,15 kg

HJUL

Fælgmateriale	Aluminium
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	150 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Aksel Huldiameter	25 mm
Navlængde	60 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH

ITP 150x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319903

Bestillingsnummer 00804811

Produkttegninger




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

ITP 150x50-025 HL60

EAN 4031582319903

Bestillingsnummer 00804811



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH