

# INTEGRAL TWIN TORSION

3944UAC125R36-32 4XM6

EAN 4031582382549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Integral twin torsion                                          |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé |
| Norme                           | similaire EN12531- Roulettes de lit d'hôpital                  |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 125 kg                                                         |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 125 kg                                                         |
| Capacité de charge statique     | 250 kg                                                         |
| Plage de température (minimale) | -30 °C                                                         |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                                                          |
| Hauteur                         | 150 mm                                                         |
| Largeur totale                  | 62 mm                                                          |
| Certification                   | Testé et contrôle par Tüv Süd                                  |

## ROUE

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Corps de roue         | Polyamide                                   |
| Bandage               | Polyuréthane, injecté                       |
| Roulement             | Roulement à billes de précision, inoxydable |
| Pare-fils             | Avec pare-fils                              |
| Diamètre              | 125 mm                                      |
| Largeur du bandage    | 12 mm                                       |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A                                  |
| Dureté du bandage (D) | 40 Shore D                                  |

## CHAPE

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, lourde            |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée                |
| Pivot                   | Roulement à billes de précision |
| Déport                  | 37,5 mm                         |
| Rayon d'encombrement    | 100 mm                          |
| Diamètre d'encombrement | 200 mm                          |

## FIXATION

|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de fixation         | Tige courte pour roulette à blocage centralisé                                            |
| Diamètre du trou central | 32 mm                                                                                     |
| Longueur de la vis       | 51 mm                                                                                     |
| Note                     | Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. |

German  
Design  
AwardRed Dot  
Design  
Award